

## LUMINA


6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Numéro de commande 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                            |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Conducteur électrique           | ✓                                 |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 55 mm                             |
| Poids global                    | 0,115 kg                          |

## ROUE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène, conducteur électrique              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise                  |
| Axe                   | Rivelé                                            |
| Couleur Bandage       | Noir graphite (RAL9011)                           |
| Couleur Roue          | Noir graphite (RAL9011)                           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                                |
| Diamètre              | 50 mm                                             |
| Largeur du Bandage    | 10 mm                                             |
| Largeur du corps      | 10 mm                                             |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                        |

## CHAPE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Matériau                | Moulage-en-zinc / Aluminium       |
| Forme Chape             | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot                   | Tige pivotante                    |
| Déport                  | 20 mm                             |
| Rayon d'encombrement    | 54 mm                             |
| Diamètre d'encombrement | 108 mm                            |

## RACCORD

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord           | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm                        |

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Numéro de commande 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

