

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

**ATTRIBUTI PRINCIPALI**

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	82,5 mm
Larghezza complessiva	70 mm
Peso complessivo	0,7 kg

**SUPPORTO**

Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	63 mm
Ingombro di piroettamento	126 mm
Diametro cuffia superiore	70 mm

**RUOTA**

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm

**FISSAGGIO**

Lunghezza della piastra	73 mm
Larghezza della piastra	73 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	58 mm
Larghezza foro piastra (massima)	58 mm
Diametro del foro della piastra	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN antistatic



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

