



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Type                         | Bokwiel                    |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 2040 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 1700 kg                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch Draagvermogen       | 4080 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totale hoogte                | 305 mm                     |
| Totaal gewicht               | 18,84 kg                   |

#### VORK

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt                   |
| Lubrication nipple         | 1                                  |

#### WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Gietijzer               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 250 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 80 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |

#### BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 200 mm             |
| Breedte plaat                      | 160 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 160 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 120 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 15 mm              |

