

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Forma
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h	135 kg
Rozsah teploty (minimální)	-18 °C
Teplotní rozsah (maximální)	120 °C
Celková výška	205 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrdost Běhoun (A)	60 pobřeží A

## UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	57 mm
Poloměr otáčení	137 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	40 mm

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

