

AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532

Rendelési szám 00004972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	55 kg
Elektromosan vezetőképesség	✓
Statikus teherbírási	110 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	100 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,43 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	80 mm
Körbeforgás	160 mm
Kúpola átmérője	43 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532
Rendelési szám 00004972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

