INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# STYLEA

## 5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 68 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids global | 0.12 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur de la chape | Noir graphite (RAL9011) |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 53 mm |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm |
| Diamètre du dôme | 23 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide, conducteur électrique |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du Bandage | 8 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 0 mm |
| Longueur de moyeu | 0 mm |
| Largeur du corps | 8 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm |
| Tige Longueur Tige | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Numéro de commande 00078572

**Dessins du produit**

