

NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ


Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	550 kg
Товароносимост при 6 км/ч	440 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1.17 kg

КОЛЕЛО

Tread profile	изпъкнал
Tread hardness	мек
Материал на тялото	Алуминий
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Пътно сиво А (RAL7042)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А




NOVATECH

ИТР 160x50-Ø25, H160, 50H ev

EAN 4031582332179

Номер на поръчката 00839136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.