

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035

Pasūtījuma numurs 00079778



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea low height
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais platums	73 mm
Kopējais svars	0,249 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	41 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	8 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001


EAN 4031582373035

Pasūtījuma numurs 00079778



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF
Design» balva