

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Objednávací číslo 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	30 kg
Statická Nosnost	60 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	34 mm
Stavební výška	20 mm
Celková hmotnost	0,031 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	30 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	20 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	45 mm
Šířka plotny	20 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	35 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	35 mm
Průměr otvoru plotny	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068
Objednáací číslo 00021134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

