

# BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis                 |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 100 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 36 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                         |
| Longitud del cub                    | 44,4 mm                       |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                    |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Basetech |
| Tipus de carcassa          | Aro      |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 160 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 320 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 0,105 kg |

# BASETECH

POO100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582410358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

