

## STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Objednávací číslo 00078572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	68 mm
Celková šířka	43 mm
Celková hmotnost	0,121 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru Šroub	0 mm
Délka poklice	0 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přířubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Offset	25 mm
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Přířubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přířubový čep	11 mm
Délka Přířubový čep	20 mm

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140  
Objednáací číslo 00078572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

