

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Mono                               |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 70 kg                              |
| Conductivo eléctrico          | No                                 |
| Inoxidable                    | No                                 |
| Capacidad de carga estática   | 140 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                              |
| Altura total                  | 104 mm                             |
| Ancho total                   | 0 mm                               |
| Peso total                    | 0.13 kg                            |

## SOPORTE

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                 |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado                   |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga  |
| Color                    | Aluminio blanco (RAL9006) |
| Desplazamiento           | 34 mm                     |
| Radio de giro            | 105 mm                    |
| Interferencia de giro    | 210 mm                    |
| Diámetro del domo        | 0 mm                      |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Color Banda de rodadura            | Negro grafito (RAL9011) |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas |
| Diámetro                           | 80 mm                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 24 mm                   |
| Diámetro del agujero del Eje       | 0 mm                    |
| Longitud del cubo                  | 0 mm                    |
| Anchura del cuerpo                 | 24 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 90 Shore A              |

## AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 10 mm                           |

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

