LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE	
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE	
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD	
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	50 mm

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Linea clinic
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	0.95 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



