

# ELASTECH

UER125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,401 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

# ELASTECH

UER125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

