

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Objednávací číslo 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	2,306 kg

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Otvor, neobrobený
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru Šroub	100 mm
Délka poklice	75 mm
Šířka těla	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333
Objednací číslo 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

