DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Numéro de commande 00035360



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45.5 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Numéro de commande 00035369

Dessins du produit

