PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	30 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6306

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2700 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2250 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	4500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,62 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Bestelnummer 00801261

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Bestelnummer 008012261



© Copyright 2026 TENTE International GmbH