

# DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Duratech heat              |
| Тип корпуса                        | Колесо                     |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 75 kg                      |
| Грузоподъемность статическая       | 150 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 200 °C                     |

## КОЛЕСО

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий |
| Материал протектора   | Идентично корпусу Колесо                              |
| Подшипник             | Подшипник скольжения                                  |
| Защита от проводов    | Без защиты резьбы                                     |
| Диаметр               | 75 mm                                                 |
| Ширина Протектор      | 25 mm                                                 |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm                                                  |
| Длина хаба            | 26,5 mm                                               |

# DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

