

STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	83 mm
Largeur totale	54 mm
Poids global	0.19 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige filetée avec Collet hexagonal, haut
Tige Diamètre Tige	10 mm
Tige Longueur Tige	15 mm