

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	250 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,15 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Pasūtījuma numurs 00030734
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

