

## LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	61 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,09 kg

## КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліпропілен
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	52 mm
Поворотне з'єднання	104 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

# LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Номер замовлення 00071257  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

