

DURATECH

TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Duratech

Тип Колело

Стандартен EN12533 – Тежкотоварни колела

Товароносимост при 4 км/ч 600 kg

Товароносимост при 6 км/ч 480 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 1200 kg

Температурен диапазон (минимален) -40 °C

Температурен диапазон (максимален) 80 °C

Общо тегло 0.4 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	54 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	54 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV

