



图片可能与原产品不同

表现


滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	0.84 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度（A）	68 岸 A




ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804

订单号 00830801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.