

## GALEA

5070YGH100P30-12

EAN 4031582353587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Име на продукта                    | Galea                       |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело            |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни коела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                      |
| Електропроводим                    | ✓                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                      |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                      |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                       |
| Обща височина                      | 139 mm                      |

## КОЛЕЛО

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен, електропроводим          |
| Материал на резбата   | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                          |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба        |
| Диаметър              | 100 mm                                 |
| Ширина на Резба       | 30 mm                                  |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                           |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Полиамид               |
| Форма Вилица                | Затворен               |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 90 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 180 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 12 mm         |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

