

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stora
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	153 mm
Ukupna širina	74 mm
Ukupna težina	0.72 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Specijalne funkcije
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	40 mm
okretni radijus	102.5 mm
Otpor okretanju	205 mm
Prečnik kupole	65 mm

TOCAK

Materijal za telo	liveno poliuretana
materijal omotaca	Dupli prirubnici sa trake
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	59 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Broj porudžbine 00034015
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

