

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Pes total	0,74 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamieto giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	91 mm
Sterferencia de giro	182 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

