

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	70 kg
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	42,5 mm
Lățime totală	26 mm
Greutate totală	0,046 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	32 mm
Benză de rulare	15 mm
Lățimea corpului	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	11 mm
Raza de pivotare	27 mm
Interferență pivotantă	54 mm
Diametru cupolă	26,5 mm
Diametru filet	0 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	38 mm
Lățimea plăcii	32 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	24 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	30 mm
Diametru orificiu placă	4,2 mm
Lungime Tijă	15 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

