ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LINEA LIGHT

## 5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Linea light |
| Тип | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 68 mm |
| Обща ширина | 46 mm |
| Общо тегло | 0.09 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полиамид |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Радиус на завъртане | 67 mm |
| Интерференция при завъртане | 134 mm |
| Диаметър на купол | 23 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 65 mm |
| Ширина на Резба | 13.9 mm |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm |

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT


## 5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Чертежи на продукта



Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH