

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	280 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	280 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	82 mm
Stavební výška	70 mm
Celková hmotnost	0,7 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	36 mm
Poloměr otáčení	70 mm
Průměr otáčení	122 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola	Černá
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	73 mm
Šířka plotny	73 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	58 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	58 mm
Průměr otvoru plotny	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Objednací číslo 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

