

## LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Lumina                    |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 40 kg                     |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Грузоподъемность статическая       | 80 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                     |
| Общая высота                       | 61 mm                     |
| Общая ширина                       | 54 mm                     |
| Общий вес                          | 0,1 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полипропилен                                             |
| Форма Вилы            | Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный                                     |
| Цвет                  | Черный графит (RAL9011)                                  |
| Офсет (Смещение)      | 20 mm                                                    |
| Радиус поворота       | 52 mm                                                    |
| Поворотное соединение | 104 mm                                                   |
| Диаметр купола        | 38 mm                                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                              |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                    |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой   |
| Ось                     | Заклепки                                  |
| Цвет Протектор          | Серый цвет дорожного движения А (RAL7042) |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)                   |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                         |
| Диаметр                 | 50 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                      |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                      |
| Длина хаба              | 0 mm                                      |
| Ширина тела             | 8 mm                                      |
| Твердость Протектор (А) | 87 Береговая А                            |

## ФИТИНГ

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm                                        |
| Длина Стержень   | 20 mm                                        |

# LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Номер заказа 00071146

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

