

LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	61 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,1 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	52 mm
Поворотное соединение	104 mm
Диаметр купола	38 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (А)	87 Береговая А

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Номер заказа 00071146

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

