

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Numărul de comandă 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	89 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,16 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	8 mm
Lățimea corpului	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Offset	38 mm
Raza de pivotare	87 mm
Interferență pivotantă	174 mm
Diametru cupolă	20 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	11 mm

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Numărul de comandă 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

