INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Numéro de commande 00073573

L’image peut différer du produit d’origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	59 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0,128 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310
Numéro de commande 00073573

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES



© Copyright 2025 TENTE International GmbH