

## LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numéro de commande 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Lumina

Type Roulette pivotante

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 40 °C

Hauteur 59 mm

Largeur totale 55 mm

Poids global 0,128 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Roue Double Chape de Roue, fermée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

# LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numéro de commande 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

