

## ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Número de comanda 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BàSIQUES

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta reverse                                                |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 550 kg                                                      |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 440 kg                                                      |
| Tracidad de carga estàtica | 1100 kg                                                     |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                                      |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                                                       |
| Alçada total               | 200 mm                                                      |
| Àmplia general             | 96 mm                                                       |
| Pes total                  | 3,361 kg                                                    |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Trànsit gris A (RAL7042)      |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 160 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| Corporació ample                    | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                    |

## SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Scio de giro         | 135 mm                                       |
| Sterferencia de giro | 270 mm                                       |
| Dome Dictel          | 96 mm                                        |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Número de comanda 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

