



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	77 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,18 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	20 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Антрацитово-серый (RAL7016)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Номер заказа 00071011

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

