

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,14 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm

