

**BASETECH**

POO100X36-Ø12

EAN 4031582418989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Basetech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,105 kg

**KOŁO**

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO100X36-Ø12

EAN 4031582418989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

