

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Número de encomenda 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	54 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,141 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	10 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Fundido a zinco/alumínio
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	8 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Número de encomenda 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

