

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Номер замовлення 00804232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ● |
| Атриція | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 300 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 560 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 164 mm |
| Загальна ширина | 117 mm |
| Загальна вага | 1,87 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Щечорний (подібний RAL9005) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 67 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|----------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
| Виля Форма | Широка Підсилений |
| Колір | Пасивований блакитним |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 117 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Номер замовлення 00804232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

