**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ELASTECH

## UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 250 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 500 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,4 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | м’який |
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm |
| Довжина хаба | 44 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Номер замовлення 00030962

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH