

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	630 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	155 mm
Peso geral	14,68 kg

SUPORTE

Offset	35 mm
Raio giratório	123 mm
Interferência giratória	246 mm
Diâmetro do dome	130 mm

RODA

Rolamento	Cubo não maquinado
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	145 mm
Largura da placa	145 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	120 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de encomenda 00800114

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

