

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Номер на поръчката 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Delta twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	400 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	111.5 mm
Обща ширина	92 mm
Общо тегло	1.93 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Прозрачно Покритие
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	73 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	100 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	63 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	78 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	63 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	78 mm
Диаметър на отвора на плаката	10.5 mm

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Номер на поръчката 00800241

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

