

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-------|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 제품명 | Lumina |
| 하우징 유형 | Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 80 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 55 mm |
| 전체 너비 | 55 mm |
| 전체 체중 | 0.1 kg |

하우징

| | |
|---------|-------------------|
| 주택 자재 | 폴리프로필렌 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징, 단힘 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전 |
| 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋 | 20 mm |
| 회전 반경 | 52 mm |
| 회전 간섭 | 104 mm |
| 덤 직경 | 0 mm |

휠

| | |
|------------|----------------------|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 트레드 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 50 mm |
| 트레드 폭 | 8 mm |
| 차축 홀 직경 | 0 mm |
| 허브 길이 | 0 mm |
| 차체 너비 | 8 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D |

피팅

| | |
|-------|-----------------|
| 피팅 유형 | 그립 링이 달린 스텝, 칼라 |
| 스텝 직경 | 11 mm |
| 스텝 길이 | 20 mm |

제품 정보

LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

주문 번호 00071364
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

