

ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL


Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,89 kg




ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319699

Bestelnummer 00950587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.