PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,89 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319699

Bestelnummer 00829687

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 125x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319599

Bestelnummer 0099687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH