

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	87 mm
Ancho total	53 mm
Peso total	0,197 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	62 mm
Interferencia de giro	124 mm
Diámetro del domo	20 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,4 mm