INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA

2478DIK075P60-67x60

EAN 4031582030082



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	55 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	110 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	100 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,31 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	43 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile cu con
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	67 mm
Lățimea plăcii	60 mm
Lungime orificiu placă (minim)	40 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	48 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	40 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	48 mm
Diametru orificiu placă	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DIK075P60-67x60

EAN 4031582030082

Numărul de comandă 00004890

Desene ale produsului





© Copyright 2026 TENTE International GmbH