

AGILA

2477PIO075R47-27-30

EAN 4031582372144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 60 kg |
| Statisch Draagvermogen | 120 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 103 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Glijlager |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 80 mm |
| Uitzwenking | 160 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Synthetische expander, vierkant |
| Expander bevestiging (minimaal) | 27 mm |
| Expander bevestiging (maximaal) | 30 mm |
| Tip | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

AGILA

2477PIO075R47-27-30

EAN 4031582372144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

