

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	128 mm
Greutate totală	0,801 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Axă	Înșurubat cu piuliță
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	41 mm
Raza de pivotare	91 mm
Interferență pivotantă	182 mm

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

